

タイプ2

SIZE	溶接範囲 フルリバースリム		客先設定 フルリバースリム	
	基本disk		基本disk	
	オーダーインセット		オーダーインセット	
19×7.5JJ	39(43)	~ 25(57)	39(43)	~ 25(57)
19×8.0JJ	45(43)	~ 19(69)	45(43)	~ 19(69)
19×8.5JJ	52(43)	~ 12(83)	52(43)	~ 12(83)
19×9.0JJ	58(43)	~ 6(95)	58(43)	~ 6(95)
19×9.5JJ	64(43)	~ 0(107)	58	~ 0(107)
19×10.0JJ	71(43)	~ -7(121)	58	~ -7(121)
19×10.5JJ	77(43)	~ -13(133)	58	~ -13(133)
19×11.0JJ	83(43)	~ -19(145)	58	~ -19(145)

※()内の数字はリム深さです。ディスク外周のリング部分よりフランジ端までの距離です。

強度試験に絡むトップインセット

39
45
52 強度試験サイズ
58
58
58
58
58

SIZE	溶接範囲 ステップリム		客先設定 ステップリム	
	基本disk		基本disk	
	オーダーインセット		オーダーインセット	
20×8.0JJ	40(48)	~ 7(81)	40(48)	~ 7(81)
20×8.5JJ	47(48)	~ 0(95)	47(48)	~ 0(95)
20X9.0JJ	53(48)	~ -6(107)		
20×9.5JJ	59(48)	~ -12(119)	50	~ -12(119)
20X10.0JJ	65.5(48)	~ -18.5(132)		
20×10.5JJ	72(48)	~ -25(145)	50	~ -25(145)
20X11.0JJ	78.5(48)	~ -31(157)		
20X11.5JJ	85(48)	~ -37(170)		

変更
40
47
59 50 強度試験サイズ
59 50
インセットによっては、再試験が必要
インセットによっては、再試験が必要

	19	20
E60用	19-8.5 15L/19-9.5 19L	20-8.5 15L/20-9.5 19L
M5用	なし	20-8.5 0L/20-9.5 12L
E46用	19-8.5 42L	なし
E90用	19-8.5 30L/19-9.5 30L	20-8.5 30L/20-9.5 30L
E87用	19-8.0 45L/19-9.0 48L	なし